

Garant**Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, à droite, Système / type: DM/40****Données de commande**

N° commande	264838 DM/40
GTIN	4251414902442
Classe d'article	29D

Description**Adapté(s) pour:**

Corps de barres d'alésage 264930, 264934 et 264938.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Arrosage interne: oui

Système: DM

Connexion porte-outils / tourelle: 40 mm

Code ISO Tête de coupe interchangeable: DCLNR

Plaquette adaptée: CN.. 1204..

Angle d'attaque: 95 degré

Ø pré-perçage min. D_{min} : 48 mm

Déport L_3 : 27 mm

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	48 mm
------------------------------	-------

Longueur totale L	35 mm
Angle d'attaque	95 degré
Sous-plaquette	259033 2
Vis pour sous-plaquette	259027 2
Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Code ISO Tête de coupe interchangeable	DCLNR
Série	Master Mute
Bride, vis, joint torique	259036 3
Déport L ₃	27 mm
Système	DM
Connexion porte-outils / tourelle	40 mm
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 2	259027 2
Vis pour sous-plaquette	259612
Bride complète Type 3	259036 3
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX10	674248 TX10
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Bride complète	259505
Sous-plaquette	259224
Sous-plaquette Type 2	259033 2