

Garant**Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, à droite, Système / type: DM/45****Données de commande**

N° commande	264838 DM/45
GTIN	4251414903005
Classe d'article	29D

Description**Adapté(s) pour:**

Corps de barres d'alésage 264930, 264934 et 264938.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Arrosage interne: oui

Système: DM

Connexion porte-outils / tourelle: 40 mm

Code ISO Tête de coupe interchangeable: DWLNR

Plaquette adaptée: WN.. 0804..

Angle d'attaque: 95 degré

Ø pré-perçage min. D_{min}: 48 mm

Déport L₃: 27 mm

Description technique

Angle d'attaque	95 degré
-----------------	----------

Série	Master Mute
Système	DM
Longueur totale L	35 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	48 mm
Connexion porte-outils / tourelle	40 mm
Bride, vis, joint torique	259036 3
Vis pour sous-plaquette	259027 4
Sous-plaquette	259033 6
Plaquette adaptée	WN.. 0804..
Déport L ₃	27 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable	DWLNR
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 4	259027 4
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vis de serrage Type 3	269022 3
Vis de serrage	269406
Bride complète Type 5	259036 5
Sous-plaquette Type 6	259033 6