

**Garant****Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, à droite, Système / type: DM/46****Données de commande**

N° commande	264838 DM/46
GTIN	
Classe d'article	29D

**Description****Adapté(s) pour:**

Corps de barres d'alésage 264930, 264934 et 264938.

**Remarque(s):**

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

**Description technique**

Plaquette adaptée	CC.. 1204..
Connexion porte-outils / tourelle	40 mm
Système	DM
Angle d'attaque	95 degré
Vis pour plaquette	269023 4
Vis pour sous-plaquette	269015 2

Ø pré-perçage min. $D_{min}$	49 mm
Série	Master Mute
Sous-plaquette	259033 2
Déport $L_3$	27 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable	SCLCR
Longueur totale L	32 mm
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

## Accessoires

Vis de serrage Type 4	269022 4
Vis de serrage Type 3	269022 3
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500