

Garant**Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, à droite, Système / type: DM/43****Données de commande**

N° commande	264838 DM/43
GTIN	4251414902817
Classe d'article	29D

Description**Adapté(s) pour:**

Corps de barres d'alésage 264930, 264934 et 264938.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Arrosage interne: oui

Système: DM

Connexion porte-outils / tourelle: 40 mm

Code ISO Tête de coupe interchangeable: DTUNR

Plaquette adaptée: TN.. 1604..

Angle d'attaque: 93 degré

Ø pré-perçage min. D_{min} : 48 mm

Déport L_3 : 27 mm

Description technique

Code ISO Tête de coupe interchangeable	DTUNR
--	-------

Systeme	DM
Ø pré-perçage min. D_{min}	48 mm
Bride, vis, joint torique	259036 2
Déport L_3	27 mm
Sous-plaquette	259033 4
Longueur totale L	35 mm
Angle d'attaque	93 degré
Vis pour sous-plaquette	259027 1
Plaquette adaptée	TN.. 1604..
Série	Master Mute
Connexion porte-outils / tourelle	40 mm
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

Accessoires

Bride complète Type 2	259036 2
Bride complète	259503
Vis pour sous-plaquette Type 1	259027 1
Vis pour sous-plaquette	259611
Sous-plaquette	259226
Sous-plaquette Type 4	259033 4