

Garant
Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, Gauche, Système / type: DM/46

Données de commande

N° commande	264839 DM/46
GTIN	4251414902428
Classe d'article	29D

Description
Adapté(s) pour:

Corps de barres d'alésage 264930, 264934 et 264938.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Arrosage interne: oui

Système: DM

Connexion porte-outils / tourelle: 40 mm

Code ISO Tête de coupe interchangeable: SCLCL

Plaquette adaptée: CC.. 1204..

Angle d'attaque: 95 degré

Ø pré-perçage min. D_{min} : 49 mm

Déport L_3 : 27 mm

Description technique

Connexion porte-outils / tourelle	40 mm
-----------------------------------	-------

Angle d'attaque	95 degré
Série	Master Mute
Système	DM
Déport L ₃	27 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable	SCLCL
Vis pour plaquette	269023 4
Sous-plaquette	259033 2
Longueur totale L	32 mm
Plaquette adaptée	CC.. 1204..
Vis pour sous-plaquette	269015 2
Ø pré-perçage min. D _{min}	49 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Vis de serrage Type 3	269022 3
Vis de serrage	269406
PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vis de serrage Type 4	269022 4