

Garant**Etau autocentrant, neutre, Largeur mors A: 120mm****Données de commande**

N° commande	360133 120
GTIN	4045197801906
Classe d'article	310

Description**Exécution:**

Etau autocentrant pour une utilisation flexible.

- **Sécurité de fonctionnement absolue.**
- **Grande précision de répétabilité 0,02 mm.**
- **Réglage central variable $\pm 0,02$ mm.**
- **Surfaces fonctionnelles trempées.**
- **Modèle robuste en acier à outils. Les surfaces sont protégées par une nitruration.**

Avantage(s):

Utilisation polyvalente.

- **Construction légère et souple.**

Utilisation:

Idéal pour l'usinage sur 5 faces, parfait pour le serrage de pièces brutes.

Adapté(s) pour:

Directement sur la table de la machine, la palette interchangeable ou la console triple 360156.

Livraison:

Avec douille 642700 réf. E12.

Comprend 2 brides de serrage.

Accessoire(s):

Variante de mors de serrage 360135 – 360151.

Description technique

Course	25 mm
Largeur	120 mm
Couple	60 Nm
Force de serrage maximale	25,5 kN
Hauteur	50,2 mm
Longueur	130 mm
Poids	5,1 kg
Largeur mors A	120 mm
Pour code couleur	ZC120
Type de produit	Etaux machine

Accessoires

Paire de mors rapportés de préhension Pour type 120	360143 120
Paire de mors rapportés en carbure Pour type 120	360136 120
Paire de mors rapportés en carbure Pour type 120	360138 120
Paire de mors rapportés en carbure Pour type 120	360135 120
Paire de mors prismatiques Pour type 120	360148 120
Paire de mors rapportés de préhension Pour type 120	360141 120
Paire de mors doux rapportés Pour type 120	360145 120
Paire de mors rapportés de préhension Pour type 120	360140 120