

**Garant****Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, Gauche, Système / type: DM/44****Données de commande**

N° commande	264839 DM/44
GTIN	4251414902992
Classe d'article	29D

**Description****Adapté(s) pour:**

Corps de barres d'alésage 264930, 264934 et 264938.

**Remarque(s):**

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Arrosage interne: oui

Système: DM

Connexion porte-outils / tourelle: 40 mm

Code ISO Tête de coupe interchangeable: DVUNL

Plaquette adaptée: VN.. 1604..

Angle d'attaque: 93 degré

Ø pré-perçage min.  $D_{min}$ : 50 mm

Déport  $L_3$ : 29 mm

**Description technique**

Connexion porte-outils / tourelle	40 mm
-----------------------------------	-------

Ø pré-perçage min. $D_{min}$	50 mm
Plaquette adaptée	VN.. 1604..
Série	Master Mute
Bride, vis, joint torique	259036 18
Sous-plaquette	259033 5
Déport $L_3$	29 mm
Vis pour sous-plaquette	259027 3
Système	DM
Longueur totale L	35 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable	DVUNL
Angle d'attaque	93 degré
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

## Accessoires

Vis pour sous-plaquette	259613
Bride complète Type 18	259036 18
Sous-plaquette Type 5	259033 5
Vis pour sous-plaquette Type 3	259027 3
Bride complète Type 7	259036 7
Sous-plaquette	259227
Bride complète	259509
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500