

Garant
Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, Gauche, Système / type: DM/49

Données de commande

N° commande	264839 DM/49
GTIN	4251414902756
Classe d'article	29D

Description
Adapté(s) pour:

Corps de barres d'alésage 264930, 264934 et 264938.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Arrosage interne: oui

Système: DM

Connexion porte-outils / tourelle: 40 mm

Code ISO Tête de coupe interchangeable: STUCL

Plaquette adaptée: TC.. 16T3..

Angle d'attaque: 93 degré

Ø pré-perçage min. D_{min} : 49 mm

Déport L_3 : 27 mm

Description technique

Code ISO Tête de coupe interchangeable	STUCL
--	-------

Déport L ₃	27 mm
Système	DM
Longueur totale L	32 mm
Série	Master Mute
Plaquette adaptée	TC.. 16T3..
Angle d'attaque	93 degré
Ø pré-perçage min. D _{min}	49 mm
Vis pour plaquette	269023 3
Vis pour sous-plaquette	269015 2
Sous-plaquette	259033 4
Connexion porte-outils / tourelle	40 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

Accessoires

Vis de serrage	269433
Vis de serrage Type 3	269023 3
PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500