



Appareil de frettage ISG-3410, Type: WK



Données de commande

N° commande	354300 WK
GTIN	2050001920010
Classe d'article	35B

Description

Exécution:

Cycle de frettage entièrement automatique. Refroidissement par eau intégré. Fonction de soufflage pour séchage optimal. Affichage graphique. Longueur freutable maximale 400 mm.

Utilisation:

- **Refroidissement indépendant du profil en seulement 20 secondes.**
- **Pour frettage de queues en carbure et HSS.**
- **Plage de frettage Ø 3 – 32 mm.**

Livraison:

4 disques interchangeable Ø 3 – 32 mm. 1 paire de gants de protection 1 litre d'huile lubrifiante soluble.

Remarque(s):

Adaptateurs de base disponibles sur demande.

Description technique

Largeur	800 mm
Raccord	400 V / 16 A / 50 Hz

Profondeur	1720 mm
Hauteur	560 mm
Puissance	11 kW
Air comprimé	4 bar
Capacité du réservoir	50 l
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Appareils de frettage

Accessoires

Paire de gants anti-chaleurTempDex 710 Taille des gants 11	094630 11
Paire de gants anti-chaleurTempDex 710 Taille des gants 9	094630 9