

## Garant

### Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, Gauche, Système / type: DM/50



#### Données de commande

N° commande	264839 DM/50
GTIN	4251414902961
Classe d'article	29D

#### Description

##### Adapté(s) pour:

Corps de barres d'alésage 264930, 264934 et 264938.

##### Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Arrosage interne: oui

Système: DM

Connexion porte-outils / tourelle: 40 mm

Code ISO Tête de coupe interchangeable: SVUCL

Plaquette adaptée: VC.. 1604..

Angle d'attaque: 93 degré

Ø pré-perçage min.  $D_{min}$ : 49 mm

Déport  $L_3$ : 27 mm

#### Description technique

Connexion porte-outils / tourelle	40 mm
-----------------------------------	-------

Vis pour sous-plaquette	269015 2
Déport L <sub>3</sub>	27 mm
Système	DM
Plaquette adaptée	VC.. 1604..
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	49 mm
Sous-plaquette	259033 5
Série	Master Mute
Vis pour plaquette	269023 3
Angle d'attaque	93 degré
Code ISO Tête de coupe interchangeable	SVUCL
Longueur totale L	32 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

## Accessoires

Vis de serrage Type 1	269023 1
Vis de serrage	269433
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
Vis de serrage Type 3	269023 3
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500