

**Boule de nettoyage, Ø bille / Type: 60H****Données de commande**

N° commande	358971 60H
GTIN	4020772017583
Classe d'article	38L

Description**Exécution:**

Pour mandrins à pinces ou Weldon (Ø serrage 16 mm). Montage dans la broche de machines CNC. Pour le nettoyage automatique. Modèle horizontal.

Avantage(s):

- **Nettoyage en profondeur de l'intérieur de la machine.**
- **Réduction du temps de nettoyage.**
- **Zone de travail de 360°.**

Fonctionnement:

La rotation de la boule et le mouvement de la broche permettent d'assurer un nettoyage optimal de l'intérieur d'une machine CNC. Le lubrifiant amené via la broche sert de liquide de nettoyage.

Description technique

Pression	5 - 120 bar
Vitesse de rotation	100 min ⁻¹
Ø queue	16 mm
Exécution	horizontal

Longueur L	120 mm
Nombre de sorties	15 pc,
Type de produit	Boule de nettoyage