

Garant**Fraise grande avance GARANT Power Q Double, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 100/8mm****Données de commande**

N° commande	213014 100/8
GTIN	4062406266899
Classe d'article	210

Description**Exécution:**

Système d'outil avec **logement de plaquette extrêmement stable** pour un **travail en toute sécurité**. Les **géométries d'outil à réduction de l'effort de coupe** contribuent largement à **décharger la broche principale**.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 5,7** avec l'embout **674252 réf. 20IP**.

Description technique

Plaquette adaptée	XOMU146715
Angle de plongée oblique α_{\max}	0,57 degré
Longueur totale L_{tot}	63 mm
Série	Power Q
Ø fixation	32 mm

Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	198 mm
\varnothing dents D_c	100 mm
$\varnothing D_3$	84 mm
Arrosage interne	oui
Perçage par interpolation a_p	2 mm
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	81,07 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	184 mm
Nombre de dents Z	8
Angle d'attaque κ	16 degré
Fz Helix	0,8
Type de queue	avec alésage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Tréflage
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces Type 8	219799 8
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 20IP	674252 20IP