

Garant**Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, à droite, Système / type: DM/42****Données de commande**

N° commande	264838 DM/42
GTIN	4251414902671
Classe d'article	29D

Description**Adapté(s) pour:**

Corps de barres d'alésage 264930, 264934 et 264938.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Arrosage interne: oui

Système: DM

Connexion porte-outils / tourelle: 40 mm

Code ISO Tête de coupe interchangeable: DDUNR

Plaquette adaptée: DN.. 1506..

Angle d'attaque: 93 degré

Ø pré-perçage min. D_{min} : 48 mm

Déport L_3 : 27 mm

Description technique

Sous-plaquette	259033 3
----------------	----------

Angle d'attaque	93 degré
Ø pré-perçage min. D_{min}	48 mm
Connexion porte-outils / tourelle	40 mm
Déport L_3	27 mm
Bride, vis, joint torique	259036 4
Vis pour sous-plaquette	259027 2
Longueur totale L	35 mm
Système	DM
Code ISO Tête de coupe interchangeable	DDUNR
Plaquette adaptée	DN.. 1506..
Série	Master Mute
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

Accessoires

Sous-plaquette Type 3	259033 3
Bride complète Type 4	259036 4
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Vis pour sous-plaquette	259612
Vis pour sous-plaquette Type 2	259027 2
Sous-plaquette	259225
PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Bride complète	259506