

**Garant**

**Porte-outils à mortaiser pour plaquettes de coupe carrées Ø DS 20 mm, à partir de carré: 14mm**



## Données de commande

N° commande	290330 14
GTIN	4062406352240
Classe d'article	29K

## Description

### Remarque(s):

- Sur les centres d'usinage, utiliser l'accessoire d'alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l'orientation de la broche.
- Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391 – 290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.

## Description technique

Ø pré-perçage min. $D_{min}$	13 mm
Vis	290399 2
Ø queue	20 mm
Convient pour carré	14 - 16 mm
Long. utile $L_1$	50 mm
Déport $L_3$	7 mm
Porte-plaquettes Ø $D_1$	13 mm
Arrosage interne	oui
Long. queue $L_5$	50 mm
Queue	Queue combinée
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage

