

**Garant**
**XOMU146715ZZER, HB4430, Type: TI**


## Données de commande

N° commande	213046 TI
GTIN	4062406267155
Classe d'article	21A

## Description

### Exécution:

Concept de plaquette **innovant** grâce aux plaquettes **double face** à 3 arêtes (2×3 arêtes).  
Nuances de coupe **performantes** pour une **rentabilité** particulièrement élevée.

### Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p,max}$

Rayon de programmation pour  $a_{p,max}$ : 3 mm

Avance  $f_z$  par dent: 0,8 mm

## Description technique

Type	TI
Avance $f_z$ par dent	0,8 mm
Rayon d'angle	1,5 mm
Code ISO plaquette	XOMU146715ZZER
Nuance	HB4430
Type d'outils	Carbure

Profondeur de coupe recommandée $a_{p\ max}$	0,8 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	3 mm
Rayon de programmation pour $a_{p\ max}$	3 mm
Nombre de changements/dents	3
Revêtement	PVD
Type de produit	Plaquette pour fraisage

### Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	Adapté	50 m/min	S
av. arrosage max.	adaptée		