



Aspirateur eau-poussières AERO, Référence fabricant: 21-21INOX



Données de commande

N° commande	078540 21-21INOX
GTIN	5711145158864
Classe d'article	07C

Description

Exécution:

Aspirateur eau-poussières robuste et puissant avec système de raccordement de tuyau souple (MultiFit) pour accomplir des tâches de nettoyage professionnelles. **Taux de séparation > 99,9%**. Aspirateur universel compact avec **système de décolmatage de filtre Push & Clean**.

- **Avec prise et système de mise en marche automatique pour raccorder un appareil électrique (max. 2000 W).**
- **Réservoir en inox avec poignée et fixation pour flexible.**

Livraison:

Avec flexible d'aspiration, fixation pour flexible, tube coudé, filtre humide et élément filtrant lavable (PET).

Remarque(s):

Autres aspirateurs de sécurité pour chaque classe de danger (poussières nocives pour la santé ou explosives) disponibles sur demande (classe L, M, H).

Description technique

Volume du récipient	20 l
Référence fabricant	AERO 21-21 PC INOX

Système de mise en marche automatique	oui
Décolmatage de filtre	Système Push & Clean
Largeur	400 mm
Longueur	390 mm
Poids	8,5 kg
Nombre de moteurs	1
Hauteur	525 mm
Longueur flexible d'aspiration	2,5 m
Niveau sonore	64 dB(A)
Longueur câble	5 m
Puissance absorbée	1250 W
Taux de séparation	99,9 %
Débit volumique d'air	60 l/s
Dépression	210 mbar
Ø tuyau	32 mm
Particularité	Compact, cuve en inox
Systèmes de filtrage	Élément filtrant en PET
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Aspirateurs eau-poussières

Accessoires

Embout universel, larg. 400 mm Référence fabricant 3666	078555 3666
Tube prolongateur en inox Référence fabricant 8074	078556 8074