

**Garant****Jeu de meules sur tige CBN, 10 pièces B126, CBN, Nombre de meules sur tige: 10**

## Données de commande

N° commande	552820 10
GTIN	4045197803146
Classe d'article	51E

## Description

**Exécution:**

Assortiment de meules sur tige dans les formes et dimensions les plus courantes. Ø tige 3 mm.

**Utilisation:**

Pour **tous les aciers trempés, pour traitement thermique et fortement alliés.**

**Livraison:**

1 meule sur tige de chaque forme.

Cylindrique 55 2550 réf. 1; 2; 3; 4; 5; Sphérique 55 2650 réf. 1; 2; 3; 4; 6.

## Description technique

Ø queue	3 mm
Nombre de meules sur tige	10
Abrasifs	Nitride de bore cubique
Abréviation de l'abrasif	CBN
Type de produit	Meule sur tige

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	20-30 m/s	P
Acier < 55 HRC	adaptée	20-30 m/s	H
Acier < 60 HRC	adaptée	20-30 m/s	H
Acier < 67 HRC	adaptée	20-30 m/s	H
INOX	adaptée	20-30 m/s	
Ti	adaptée	20-30 m/s	
Fonte GG(G)	adaptée	20-30 m/s	K
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

## Accessoires

Meules sur tige CBNgalvaniques B126 Ø tête 5 mm	552550 5
Meules sur tige CBNgalvaniques B126 Ø tête 4 mm	552550 4
Meules sur tige CBNgalvaniques B126 Ø tête 6 mm	552650 6
Meules sur tige CBNgalvaniques B126 Ø tête 1 mm	552550 1
Meules sur tige CBNgalvaniques B126 Ø tête 4 mm	552650 4
Meules sur tige CBNgalvaniques B126 Ø tête 2 mm	552650 2
Meules sur tige CBNgalvaniques B126 Ø tête 3 mm	552550 3
Meules sur tige CBNgalvaniques B126 Ø tête 1 mm	552650 1
Meules sur tige CBNgalvaniques B126 Ø tête 3 mm	552650 3
Meules sur tige CBNgalvaniques B126 Ø tête 2 mm	552550 2