

Garant**RC.X 1003, Nuance: HB7010-1**

Données de commande

| | |
|------------------|-----------------|
| N° commande | 260640 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197801838 |
| Classe d'article | 21G |

Description

RC.X 1003 HB7010-1 Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 440 m/min

Description technique

| | |
|---|-----------------|
| Avance f | 0,1 - 0,3 mm/tr |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 120 - 440 m/min |
| Prof. coupe a_p | 0,5 - 2 mm |
| Application principale | P |
| Condition de coupe | Continue |
| Nuance | HB7010-1 |
| Brise-copeaux | SM |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition |
| Type d'outils | Carbure |
| Code ISO plaquette | RCMX 1003 |
| Nombre de changements/dents | 4 |
| Tolérance | M |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |