



## Disque abrasif multicouche (CER) Purple Grain Multi, Ø 125 mm, Grain: 36



### Données de commande

N° commande	566356 36
GTIN	4027497569472
Classe d'article	53L

### Description

#### Exécution:

**Disque abrasif à 3 couches** avec **grain abrasif céramique (CER)** et taraudage M14 intégré.

**Enlèvement de matière agressif** d'un disque en fibre combiné à un **fonctionnement silencieux** et la durée de vie élevée d'un disque à lamelles.

Les couches inférieures s'usent régulièrement et libèrent la couche supérieure.

#### Utilisation:

Utilisation sur surfaces et arêtes.

### Description technique

Référence fabricant	Purple Grain Multi
Ø disque	115 mm
Grain	36
Abréviation de l'abrasif	Céramique
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 125 mm
Filetage	M14
Support	Plateau-support en fibres de verre
Optimisé pour le matériau	Céramique

Optimisé pour le matériau	INOX
Angle d'attaque recommandé	5-15 degré
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Nombre de couches	3
Type de produit	disques abrasifs

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		