

Garant**Plaquette de coupe à profil Carré, TiN, à partir de carré: 17mm**

Données de commande

N° commande	290336 17
GTIN	4062406352332
Classe d'article	29L

Description

Exécution:

À revêtement TiN.

Adapté au réaffûtage.

Adapté(s) pour:

Porte-outils 290330 – 290334.

Remarque(s):

- Les plaquettes de coupe à profil peuvent être utilisées pour les empreintes carrées ou hexagonales (voir tableau des produits).
- Vous trouverez les valeurs indicatives d'utilisation détaillées dans notre application ToolScout.

Remarque(s) - Descriptif:

- Les plaquettes de coupe à profil peuvent être utilisées pour les empreintes carrées ou hexagonales (voir tableau des produits).
- \varnothing alésage carré = ouverture de clé désirée \times facteur 1,05. \varnothing alésage 6 pans = ouverture de clé désirée \times facteur 1,02.

Description technique

Convient pour carré	17 - 19 mm
Type d'outils	HSS
Ouverture maximale	19 mm
Ouverture de clé minimale	17 mm
Profil	Carré
Revêtement	TiN
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée		
Alu (à copeaux courts)	adaptée		
Alu > 10% Si	adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée		
INOX < 900 N/mm ²	adaptée		
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Graphite, PRFV, PRFC	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		