

Garant**Fraise carbure monobloc MTC, AlCrN, Ø f8 DC: 2mm****Données de commande**

N° commande	202391 2
GTIN	4062406270773
Classe d'article	11X

Description**Exécution:****Géométrie spéciale des goujures et âme renforcée.****Possibilité d'utilisation comme fraise ébauche MTC jusqu'à 1,5xD dans la masse.**Avec **dépouille excentrée.**Particulièrement robuste grâce aux dimensions courtes. Cote similaire à **DIN 6527 courte.****Utilisation:**Spécialement conçues pour les applications **MTC (Multi Task Cutting)** sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage.**Description technique**

Longueur totale L	38 mm
Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,024 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,05 mm
Ø dents D_c	2 mm
Nombre de dents Z	3
Tolérance Ø nominal	f8
Longueur de coupe L_c	4 mm
Angle d'hélice	45 degré

Ø queue D _s	6 mm
Qualité d'équilibrage avec queue	G 2,5 avec HA
Avance f _z pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,02 mm
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Revêtement	AlCrN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 6527
Type	N
Propriété de l'angle d'hélice	Différent
Pas des arêtes de coupe	Différent
Largeur de passe a _e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Largeur de passe a _e pour le dressage	0,5×D pour le dressage
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	MTC
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	250 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	220 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	Adapté	200 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	190 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	170 m/min	P
Acier < 55 HRC	adaptée	90 m/min	H
Acier < 60 HRC	adaptée	60 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	Adapté	100 m/min	M

Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	50 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	160 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	Adapté		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	Adapté		
Air	Adapté		