

Garant

Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAIN, Ø DC h7: 7,5mm



Données de commande

N° commande	122690 7,5
GTIN	4045197597106
Classe d'article	11E

Description

Exécution:

3 listels pour une précision d'alignement et une qualité d'état de surface particulièrement élevées ainsi que des tolérances d'alésage strictes. **Géométrie frontale asymétrique** pour une **très grande capacité d'enlèvement de copeaux**. **Foret pour fonte hautes performances novateur** de la nouvelle génération dans le domaine HPC.

Avantage(s):

Pour l'alésage HPC hautes performances dans la fonte. **Idéal pour les fontes bainitiques (ADI).**

Remarque(s):

Longueur des goujures $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.

Type **HB**: commander avec **122690 + 129100HB**.

Type **HE**: commander avec **122690 + 129100HE**.

Description technique

Ø nom. D_c	7,5 mm
Tolérance de queue	h6
Longueur des goujures L_c	53 mm
Nombre de dents Z	2
Avance f dans GJS ADI > 800 N/mm ²	0,22 mm/tr
Tolérance Ø nominal	h7
Ø queue D_s	8 mm

Fiche technique

Longueur totale L	91 mm
Norme	DIN 6537 L
Profondeur de perçage maximale recommandée L_2	41,8 mm
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Exécution	6xD
Angle de pointe	135 degré
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne	Oui, à 25 bars
Méthode d'usinage	HPC
Semi-Standard	oui
Bague de couleur	Blanc
Type de produit	Forets hélicoïdaux

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
GG	adaptée	110 m/min	K
GGG	adaptée	90 m/min	K
GJS, ADI > 800 N/mm ²	adaptée	70 m/min	K
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	adaptée		

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/122690-7,5>