

HOLEX**Roue de polissage Nylon / toile, grossier, Ø tête x largeur de tête: 60X50mm****Données de commande**

N° commande	554910 60X50
GTIN	4045197803757
Classe d'article	52E

Description**Exécution:**

Disposition des lamelles en éventail autour de l'axe de l'outil. Grâce à la combinaison de la toile, l'**efficacité abrasive** du tissu est **renforcée**. Ø tige 6 mm.

Utilisation:

Pour l'élimination de la poussière et de l'oxydation sur les métaux et le polissage de Cr-Ni, d'autres aciers inoxydables et de métaux non ferreux.

Description technique

Ø tête	60 mm
Vitesse de rotation recommandée	5000 min ⁻¹
Largeur tête	50 mm
Ø queue	6 mm
Vitesse de rotation max.	9000 min ⁻¹
Abréviation de l'abrasif	A
Comparaison grain	100 / 80
Degré de finesse	grossier

Attribut des noms de produit	grossier
Type de produit	Roue de polissage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Peinture	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		