




Disque d'ébarbage SG-STEEL, Ø disque × largeur de disque: 125X4mm



Données de commande

N° commande	560430 125X4
GTIN	4007220457696
Classe d'article	55S

Description

Exécution:

- **Le grain, le liant, les additifs renforçant l'effet d'abrasion et l'armature des disques d'ébarbage offrent des performances d'abrasion optimales et leur durée de vie dépend des différents domaines d'utilisation.**
- **Types: Disques à ébarber (formes 27, 28, 29)**
- **angle de meulage de 20 à 30°**
- **Utilisation: sur meuleuses d'angle électriques et pneumatiques présentant une vitesse maximale de 80 m/s pour l'arasement de cordons de soudure et le polissage de surfaces et d'arêtes.**

Disque à ébarber dur (dureté R) de la **gamme SG pour l'acier** avec capacité d'abrasion élevée et excellente durée de vie.

Spécification: A24R-SG-STEEL.

Description technique

Vitesse de rotation max.	12200 min ⁻¹
Ø alésage	22,23 mm
Épaisseur de disque	4 mm

Ø disque	125 mm
Abréviation de l'abrasif	A
Spécification	A24R-SG
Angle d'attaque recommandé	20-30 degré
Optimisé pour le matériau	Acier
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque d'ébarbage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		