



Clé dynamométrique QuickSelect sans embouts, Couple maximal: 1000Nm



Données de commande

N° commande	657094 1000
GTIN	4018754239955
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Clés dynamométriques robustes, compactes, à un bras, pré réglables sur vernier et à déclenchement automatique. La précision demeure constante au-delà de nombreux serrages, puisque toutes les pièces d'usure sont réalisées dans un matériau de haute qualité et que la tige courbée ne supporte qu'une charge brève lors du travail. Boîtier et poignée réalisés dans des tubes robustes à section rectangulaire. Verniers réglables. **Serrage à gauche par emboîtement d'outils.**

Sans embouts (modèle de base); embouts correspondants, voir codes art. 657582 – 657950.

Unités de mesure: Nm, lbfft.

Avantage(s):

- **Poignée bimatière ergonomique, résistante aux liquides agressifs, tels que carburants, fluides Skydrol, etc.**
- **Vernier de réglage protégé par un regard contre la saleté et les dégâts.**
- **Réglage rapide, sûr et précis: tirer sur le bouton, «tourner» pour régler la valeur désirée et «enfoncer» pour valider. Léger déplacement du bouton de réglage (aucun effet de ressort à surmonter).**

Fonctionnement:

Si la valeur réglée est atteinte lors de l'utilisation de la clé, elle émet un «signal» (sensitif et sonore) et se réarme immédiatement.

Utilisation:

Puisque le couple peut être modifié rapidement, la clé est idéale pour les réparations et petites séries.

Norme:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L_1 = longueur de levier sans embout

l_2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique

l_3 = longueur de levier avec mesure étalon usine

l_4 = mesure étalon de l'embout

L = longueur totale de l'outil

T_1 = couple à régler

T_2 = couple prescrit

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

Description technique

Couple maximal	1000 Nm
Poids	5000 g
Sens de serrage	Serrage à droite et à gauche
Outil interchangeable	Embout
Emmanchement pour embout	22×28 mm
Précision de mesure du couple	±3 %
Affichage	analogique
Graduation 1 trait =	5 Nm
Plage de couples	200 - 1000 Nm
Plage de couples	150 - 750 lbfft
Norme	DIN EN ISO 6789
Longueur totale L	1363 mm
Procédé de mesure	Couple
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l_2]	55 mm
Feedback	à déclenchement
Type de raccordement	pour embouts (attachements rectangulaires)
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l_3]	1407 mm
Lecture commutable	Nm
Lecture commutable	lbfft
Réglage de la valeur de déclenchement	avec vernier de réglage

Longueur de levier sans embout [L ₁]	1352 mm
Réglage de la valeur de déclenchement	réglable
Principe de déclenchement	Déclenchement à course courte mécanique
Étalonnage	O1
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Possibilité de journalisation des données	non
Signalisation de déclenchement	acoustique
Signalisation de déclenchement	haptique
Méetrologie	mécanique
Série	MANOSKOP® 730N
Type de produit	Clé dynamométrique

Services

Étalonnage Clés dynamométriques Couple maximal 1000 Nm	020010 1000
Étalonnage DAkkS Clé dynamométrique Couple maximal 1000 Nm	020020 1000