

**Mandrin à aimant permanent, avec pas polaire radial, Ø mandrin: 500mm****Données de commande**

N° commande	380810 500
GTIN	2050002040304
Classe d'article	33S

**Description****Exécution:**

- **Système magnétique puissant en néodyme.**
- **Rainures concentriques pour l'alignement des pièces à usiner.**
- **Centre non magnétisé, permettant ainsi les trous débouchants.**

Activation et désactivation par levier.

**Utilisation:**

- **Pour la rectification et le tournage.**
- **Grâce au pas polaire radial, conviennent particulièrement au serrage de bagues.**
- **Pour pièces rondes et circulaires.**

**Description technique**

Force d'attraction nominale	150 N/cm <sup>2</sup>
Ø centrage	200 mm
Ø alésage max.	58 mm
Filetage Ø	8×M8

Ø cercle trous	360 / 440 mm
Ø mandrin	500 mm
Prof. centrage	8 mm
Ø noyau non magnétique	60 mm
Poids	144 kg
Hauteur	92 mm
Tolérance hauteur	+0,5 / -2 mm
Type de produit	Plateau à aimant permanent