

**Garant****VB. T 110304, Nuance: HB725**

## Données de commande

N° commande	261224 HB725
GTIN	4062406272241
Classe d'article	21G

## Description

VB. T 110304 HB725 Nuance: HB725

Brise-copeaux: UM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Avance f: 0,05 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 250 m/min

## Description technique

Prof. coupe $a_p$	0,2 - 4 mm
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Brise-copeaux	UM
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	UNI
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	VBGT 110304

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Revêtement	TiCN
Nuance	HB725
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 250 m/min
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage