

Garant**ZCMX 060204, Nuance: HBZ120**

Données de commande

N° commande	268423 HBZ120
GTIN	4062406273835
Classe d'article	21E

Description

ZCMX 060204 HBZ120 Nuance: HBZ120

Prof. coupe a_p : 0,4 - 2 mm

Avance tournage: 0,1 - 0,3 mm

Avance perçage: 0,03 - 0,12 mm

Vitesse de coupe v_c Application principale: 90 - 200 m/min

Description technique

Code ISO plaque	ZCMX 060204
Nombre de changements/dents	2
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 200 m/min
Application principale	M
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,4 mm
Revêtement	PVD

Prof. coupe a_p	0,4 - 2 mm
Condition de coupe	Continue
Nuance	HBZ120
Avance tournage	0,1 - 0,3 mm
Avance perçage	0,03 - 0,12 mm
Pour \varnothing d'outil D_c	12 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage