

Garant**VBGW 110308 FN, MKD, Type d'arête de coupe: NK****Données de commande**

N° commande	266012 NK
GTIN	4062406275822
Classe d'article	21L

Description**Exécution:**

MCD - Diamant monocristallin, arêtes de coupe découpées au laser. Préparation d'arête pour métaux non ferreux à copeaux courts.

Utilisation:

Pour la super finition pour des surfaces optimales.

Recommandation(s):

Pour des résultats optimaux, utilisez le système GARANT Master eco. Il est également possible d'utiliser tous les porte-outils et barres d'alésage ISO adaptés.

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f	0,005 - 0,08 mm/tr
Type d'arête de coupe	NK
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	MKD

Code ISO plaquette	VBGW 110308 FN
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 1000 m/min
Prof. coupe a_p	0,01 - 0,2 mm
Nombre de changements/dents	1
Condition de coupe	Continue
Nuance	MKD
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Tolérance	G
Attribut des noms de produit	MKD
Possibilité de réaffûtage	oui
Type de produit	Plaquette pour tournage