

**Garant**
**Fraise torique carbure monobloc GARANT Master Steel HPC, TiAlN, Ø e8 DC / R1: 4/0,4mm**

**Données de commande**

N° commande	206333 4/0,4
GTIN	4062406276218
Classe d'article	11X

**Description**
**Exécution:**

Fraise HPC dotée d'un **tout nouveau revêtement hautes performances**. Pour une **durée de vie exceptionnelle** et un **enlèvement de copeaux optimal** dans différents matériaux.

Avec **double angle de dépouille latérale**.

Tolérance: Rayon de coupe  $R_1$

Dim. rayon 0,1 mm – 1 mm:  $R_1 = \pm 0,003$  mm.

Dim. rayon > 1,0 mm:  $R_1 = \pm 0,005$  mm.

**Utilisation:**

Spécialement conçue pour **l'usinage à grande vitesse** dans la **fabrication de moules et d'outils** pour le **copiage**. Excellents résultats en **fraisage à sec**.

**Remarque(s):**

**Produit succédant à 206280.**

**Description technique**

Avance $f_z$ pour le dressage dans l'acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,015 mm
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Rayon de coupe $R_1$	0,4 mm
Avance $f_z$ pour le copiage dans l'acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,018 mm
Longueur de col $L_1$ avec détalonnage	16 mm
Angle d'hélice	30 degré
Longueur totale L	50 mm

Nombre de dents Z	5
Ø dents D <sub>c</sub>	4 mm
Longueur de coupe L <sub>c</sub>	5 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	4 mm
Ø détalonnage min. D <sub>5</sub>	3,7 mm
Ø détalonnage max. D <sub>6</sub>	3,9 mm
Série	Master Steel
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	H
Tolérance Ø nominal	e8
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe a <sub>e</sub> pour le fraisage	0,03×D pour le copiage
Largeur de passe a <sub>e</sub> pour le fraisage	0,2×D pour le dressage
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Fraises toriques

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	200 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	170 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	120 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	85 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	70 m/min	P
Acier < 55 HRC	adaptée	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	95 m/min	M

INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	85 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	110 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		