

**KÄRCHER****Aspirateur eau-poussières, Référence fabricant: NT22APTE****Données de commande**

N° commande	078521 NT22APTE
GTIN	4054278287935
Classe d'article	07C

**Description****Exécution:**

Puissant **aspirateur eau-poussières** polyvalent avec puissance d'aspiration élevée, construction compacte, range-flexible et support pour accessoires sur l'appareil. **Arrêt automatique** une fois le réservoir plein.

- **Le filtre plissé plat permet de basculer immédiatement l'aspiration eau/poussières sans retirer le filtre.**
- **Le système de décolmatage de filtre automatique Tact permet un travail sans interruption, une réduction des frais d'entretien et une longue durée de vie du filtre.**
- **Le bouton de commande central permet de passer aisément d'un programme d'aspiration à l'autre.**

Aspirateur eau/poussières avec prise électrique et démarrage automatique pour outils électriques.

- **Filtre à cartouche PES résistant à l'humidité.**
- **Réservoir robuste de 22 litres avec pare-chocs et roulettes directrices.**

**Remarque(s):**

Pour les huiles et milieux huileux, utiliser l'aspirateur industriel 078522.

**Description technique**

Système de mise en marche automatique	oui
Niveau sonore	72 dB(A)
Longueur câble	6 m
Dépression	255 mbar
Nombre de moteurs	1
Débit volumique d'air	71 l/s
Hauteur	480 mm
Puissance absorbée	1300 W
Référence fabricant	NT22APTE
Dimensions nominales raccords	35 mm
Longueur	380 mm
Particularité	Compact
Décolmatage de filtre	Nettoyage de filtre semi-automatique ApClean
Volume du récipient	22 l
Classe de poussières – aspirateur	L
Largeur	370 mm
Systèmes de filtrage	Filtre à cartouche
Poids	6,1 kg
Longueur flexible d'aspiration	1,9 m
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Aspirateurs eau-poussières

## Accessoires

Adaptateur, Ø 40-35 mm Dimensions nominales raccords DN35

078538 DN35