

**Aspirateur copeaux/liquides, Référence fabricant: VHO200****Données de commande**

N° commande	078559 VHO200
GTIN	5711145490681
Classe d'article	07D

**Description****Exécution:**

Aspirateurs industriels Nilfisk CFM «Grey Line» de haute qualité et d'une très grande longévité.

**Aspirateur de liquides** puissant avec kit de nettoyage résistant à l'huile de haute qualité. Equipé d'une **soupape d'inversion d'air** pour un vidage sûr et aisé de la cuve. Un panier à copeaux et le kit de vidange sont déjà intégrés. Convient pour les tâches de nettoyage les plus diverses dans l'industrie métallurgique.

**Livraison:**

Avec panier à copeaux, kit de vidange intégré et kit de nettoyage résistant à l'huile.

**Remarque(s):**

Accessoires adaptés, voir 078551-078552.

**Description technique**

Puissance absorbée	2400 W
Niveau sonore	70 dB(A)
Dépression	230 mbar
Volume du récipient	75 l

Référence fabricant	VHO 200
Hauteur	1230 mm
Nombre de moteurs	1
Débit volumique d'air	55 l/s
Largeur	880 mm
Poids	60 kg
Longueur	580 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Aspirateurs eau-poussières

---

## Accessoires

Kit industrie Résistants à l'huile Ø flexible 50 mm	078551 50
Kit industrie Ø flexible 50 mm	078552 50