

ejendals

Paire de gants de protection contre le froid Tegera® 517, Taille des gants: 11



Données de commande

N° commande	094824 11
GTIN	7392626070721
Classe d'article	04R

Description

Exécution:

Tegera® 517. Gants de protection contre le froid en **cuir synthétique, imperméables et doublés** pour une utilisation précise dans les environnements froids et humides. Avec fermeture auto-agrippante et extrémités des doigts renforcées.

Exécution - Descriptif:

Tegera® 517. Gants de protection contre le froid en **cuir synthétique, imperméables et doublés** pour une utilisation précise dans les environnements froids et humides. Avec fermeture auto-agrippante et extrémités des doigts renforcées.

Utilisation:

Pour les environnements de travail venteux, froids ou mouillés.

Utilisation - Descriptif:

Pour les environnements de travail venteux, froids ou mouillés.

Norme:

EN 388; EN 511

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Tricot particulièrement serré. Il manque un numéro plus petit.

Remarque(s) - Descriptif:

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Tricot particulièrement serré. Il manque un numéro plus petit.

Description technique

Catégorie de protection	Catégorie II
Taille des gants	11
Type de gants	Gants de protection contre le froid
Propriété des gants	Fermeture auto-agrippante
Contenu	6
Utilisation	réutilisable
Applications	Polyvalents
Applications	Heavy Duty
Norme	EN 511
Longueur	235 mm
EN 388	1121X
EN 511	111
Matériau support	Polyester/ Similicuir
Variante de revêtement	Aucun revêtement
Couleur	noir / vert
Type de produit	Gants de protection contre le froid