

Garant**Embout à fourche, Type-Ouverture: 2-19mm****Données de commande**

N° commande	657792 2-19
GTIN	4062406277475
Classe d'article	61E

Description**Exécution:**

Forgés; tous les outils avec raccords = queue rectangulaire avec goupille à ressort. En conséquence, garantie d'une assise sûre et fixe des embouts dans la clé dynamométrique.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Données d'utilisation:**Légende du schéma et de la formule:**

L_1 = longueur de levier sans embout

L_2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique

L_3 = longueur de levier avec mesure étalon usine

L_4 = mesure étalon de l'embout

L = longueur totale de l'outil

T_1 = couple à régler

T_2 = couple prescrit

Adapté(s) pour:

Clés dynamométriques avec emmanchement rectangulaire.

Remarque(s):

Respecter la mesure étalon des embouts et la comparer à celle de l'outil de réglage (voir certificat d'étalonnage/manuel d'instructions de la clé dynamométrique utilisée). En cas de différence, corriger la mesure étalon!

Description technique

Largeur b	40,6 mm
Ouverture	19 mm
Mesure étalon S	25 mm
Hauteur h	9 mm
Emmanchement	14×18 mm
Outil interchangeable	Embout
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé (résistant à l'écaillage)
Type de produit	Embout a fourche