

**Ruban adhésif VHB™, transparent, Largeur×longueur (mm×m): 25X33****Données de commande**

N° commande	083787 25X33
GTIN	4001895594120
Classe d'article	08M

**Description****Exécution:**

Le ruban adhésif **3M™ 4910** est très transparent et peut ainsi être utilisé pour le montage de panneaux rétroéclairés et perméables à la lumière, pour le verre renforcé de résine synthétique, le métal, le verre et les matériaux à haute énergie de surface (HSE), le matériel de décoration et les lattes, les plaques nominatives et les logos, ainsi que pour le collage de panneaux et la fixation d'éléments de renforcement.

**Ruban adhésif** hautes performances **double face** en colle acrylate pure (VHB) pour des assemblages résistants et durables. Adhérence instantanée élevée; haute résistance à la chaleur, aux intempéries, aux UV et aux solvants. Excellente fonction d'étanchéité, amortit les vibrations.

**Remarque(s):**

Autres rubans 3M™ VHB™ en différentes épaisseurs et longueurs disponibles sur demande. La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

Masse adhésive: Acrylate

Longueur: 33 m

Largeur: 25 mm

Épaisseur: 1 mm

**Description technique**

Extensibilité	300 %
Matériau recouvrement	Film PE siliconé
Épaisseur	1 mm

## Fiche technique

Référence fabricant	4910
Type de ruban adhésif	deux côtés
Pouvoir adhésif sur l'acier	4,8 N/mm
Humidité de l'air du local de stockage	50 %
Largeur	25 mm
Masse adhésive	Acrylate
Couleur	transparent
Durée de conservation minimum	12 mois
Température de stockage	20 °C
Longueur	33 m
Attribut des noms de produit	transparent
Type de produit	Ruban adhésif