

**Embout de taraudage pour perceuse avec entrée GUN, vaporisé, M: M3****Données de commande**

N° commande	130990 M3
GTIN	4062406281229
Classe d'article	12H

Description**Exécution:**

Avec queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 C 6,3.

Utilisation:

Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.

Utilisation avec le type d'alésage: jusqu'à 1,5xD pour les trous débouchants

Norme: Norme usine

Norme de filetage: DIN 13

Entrée: ZA

Sens de la coupe: à droite

Type d'outil de filetage: Hand tap 1-8

Pas de filetage: 0,5 mm

Longueur totale L: 32 mm

Longueur de coupe L_c : 9 mm

Ø de détalonnage D_1 : 2,2 mm

Ø perçage: 2,5 mm

Description technique

Norme de filetage	DIN 13
Pas de filetage	0,5 mm
Ø perçage	2,5 mm
Norme	Norme usine
Type d'outil de filetage	Hand tap 1-8

Sens de la coupe	à droite
Entrée	ZA
Pour filetages	M3
Longueur de coupe L_c	9 mm
Ø de détalonnage D_1	2,2 mm
Longueur totale L	32 mm
Revêtement	vaporisé
Type de filetage	M
Type d'outils	HSS
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Angle de flanc	60 degré
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants
Type de produit	Embout de taraudage pour perceuse avec entrée GUN

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		