

Garant

Jeu de clés polygonales doubles, fortement contre-coudées, Nombre de clés: 10

**Données de commande**

N° commande	615610 10
GTIN	4062406221119
Classe d'article	61A

Description**Exécution:**

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

Avec corps profilé maniable antidérapant. Particulièrement durables et extrêmement résistantes. Côtés œil avec profil **HT-Drive**.

Norme:

DIN 838 / ISO 3318

Matière(s):

Acier au chrome; chromage (résistant à l'écaillage); finition polie / chants arrondis.

Livraison:

1 clé polygonale double de chaque 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

Remarque(s):

HT-Drive – Le profil parfaitement adapté.

Avantage

- **Les vis sont maintenues par les côtés.**
- **Les empreintes sont épargnées.**
- **Meilleure longévité des vis.**
- **Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil.**
- **Sécurité de prise et meilleure transmission de force.**

Description technique

Dim. ouvertures de clés	métrique
Nombre de clés	10
Position de l'œil	75 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome
Surface	chromé mat
Système de mesure métrique	oui
Système de mesure en pouces	non
Œil fortement coudé	non
Type de produit	Clés

Accessoires

Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 16X17 mm	615600 16X17
Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 6X7 mm	615600 6X7
Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 12X13 mm	615600 12X13
Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 8X9 mm	615600 8X9
Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 10X11 mm	615600 10X11
Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 21X24 mm	615600 21X24
Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 20X22 mm	615600 20X22
Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 27X30 mm	615600 27X30
Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 18X19 mm	615600 18X19

Clé polygonale double, fortement contre-coudée
Ouverture 14X15 mm

615600 14X15