

## Garant

### Alésoirs hautes performances en carbure monobloc GARANT Master Steel HPC Troux borgnes, TiAlN, Ø nom. DC: 10H7mm



## Données de commande

N° commande	164425 10H7
GTIN	4062406282325
Classe d'article	10P

## Description

### Exécution:

Alésoirs HPC **universels** de dernière génération. Arêtes très courtes pour des valeurs de coupe accrues. Stratégie de lubrification optimisée grâce aux sorties de lubrification radiales avec orientation directe sur l'arête. **Utilisation idéale dans l'acier et l'acier inoxydable.** Usinage fiable d'aciers à haute résistance **jusqu'à 60 HRC. Adaptée CN** avec Ø queue cylindrique cotes pleines pour utilisation normalisée spécialement dans les **mandrins expansibles hydrauliques** ou les **mandrins de serrage de haute précision.**

Précision de concentricité et sécurité de processus maximales grâce au pas différentiel.

### Données de tolérance:

**Configurables:** alésoirs rectifiés pour ajustement suivant indications.

**H7:** exécution pour tolérance d'alésage H7.

**0/0,005 mm:** tolérance de fabrication ou de coupe du Ø nominal  $D_c$ .

### Utilisation:

Modèle spécial pour trous borgnes.

## Description technique

Avance f dans l'INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,4 mm/tr
Ø queue $D_s$	10 mm
Série	Master Steel
Nombre de dents Z	6
Longueur de col $L_1$	80 mm
Longueur totale L	120 mm

Avance f dans l'acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	1,4 mm/tr
Ø nom. D <sub>c</sub>	10 mm
Tolérance	H7
Longueur de coupe L <sub>c</sub>	12 mm
Valeur indicative de surépaisseur d'alésage au Ø	0,1 mm
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Arrosage interne	Oui, à 25 bars
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Méthode d'usinage	HPC
Utilisation avec le type d'alésage	pour trous borgnes
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Embouts Philips

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	180 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	180 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	150 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	Adapté	100 m/min	P
Acier < 55 HRC	Adapté	12 m/min	H
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	30 m/min	M
GG	adaptée	110 m/min	K
GGG	adaptée	90 m/min	K
Uni	adaptée		

av. arrosage max.	adaptée
av. arrosage min.	adaptée