

**Garant****Microforet HPC en carbure monobloc, TiAlN, Ø DC +0,004: 1,85-Xmm****Données de commande**

N° commande	121220 1,85-X
GTIN	4062406228804
Classe d'article	11E

**Description****Exécution:**

Micro-forets hautes performances **avec hélice extra longue.**

Ø de queue 3 h6 pour mandrins de frettage.

Grande précision de concentricité et d'affûtage pour **utilisation HPC dans l'usinage de l'acier.**

**Tolérance:** Ø nominal +0,004 mm.

**Remarque(s):**

Longueur des goujures  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ . Délai de livraison: 8 semaines ouvrables.

Quantité minimum de commande: 15 pièces.

Fabrication spécifique au client:

Annulation possible maximum 3 jours ouvrables après réception de la confirmation de commande. Reprise impossible.

Nous nous réservons le droit de livrer jusqu'à 3 pièces.

**Description technique**

Longueur totale L	38 mm
Nombre de dents Z	2
Plage de Ø	1,85 - 1,99 mm
Ø queue $D_s$	3 mm
Tolérance de queue	h6
Longueur des goujures $L_c$	12 mm
Tolérance Ø nominal	0 / 0,004
Norme	Norme usine

Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Type	N
Angle de pointe	130 degré
Queue	Queue cylindrique avec h6
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Semi-Standard	oui
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	200 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	140 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	140 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	70 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	70 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	70 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	55 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	35 m/min	P
Acier < 55 HRC	moyennement adaptée	25 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	30 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	20 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	90 m/min	K
CuZn	adaptée	140 m/min	N
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

à sec

moyennement adaptée