

Garant**Barre d'alésage, carbure, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 10/07mm**

Données de commande

N° commande	261332 10/07
GTIN	4062406283551
Classe d'article	21T

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	12,5 mm
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Hauteur de serrage L_2	9 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Déport L_3	7 mm
Longueur de tête L_1	32 mm
Longueur totale L	100 mm
Largeur de collet L_4	7,5 mm
Taille plaquette	7 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Code ISO porte-outils	E10H SVLCR/L07
Profondeur utile T	5 mm
Ø queue D_s	10 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 27	269028 27
------------------------------------	-----------