

**Meuleuse droite, Type: GGS8CE****Données de commande**

N° commande	077265 GGS8CE
GTIN	3165140584852
Classe d'article	03C

Description**Exécution:**

Meuleuse droite compacte et maniable pour de nombreuses applications.

- **Régulation électronique constante assurant une vitesse de rotation constante, même en cas de fortes sollicitations.**
- **Nouveau système de serrage pour une fixation sans jeu des meules sur tige, pour un travail précis.**
- **Démarrage en douceur et arrêt KickBack: détecte tout blocage, arrête immédiatement la machine.**
- **Charbons rupteurs pour une protection efficace du moteur.**
- **Durée de vie élevée grâce au refroidissement direct et au roulement à billes à double étanchéité.**
- **Présélection de la vitesse de rotation sur 6 positions pour divers matériaux.**
- **Avec broche longue et étroite – convient particulièrement pour une utilisation dans des endroits difficiles d'accès.**
- **Moteur de 750 W à couple élevé pour une progression rapide.**
- **Vitesse de rotation réduite, convient également pour le travail des aciers inoxydables.**

Livraison:

Avec pince de serrage 6 mm, 2 clés plates simples de 13 et de 19.

Description technique

Présélection électronique de la vitesse de rotation	oui
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Poids	1,7 kg

Référence fabricant	GG5 8 CE
Puissance absorbée	750 W
Plage de vitesses de rotation	2500 - 8000 min ⁻¹
Ø maximal pinces de serrage	6 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Meuleuses droites