

Garant**Barre d'alésage, carbure, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 16/07mm**

Données de commande

N° commande	261336 16/07
GTIN	4062406285555
Classe d'article	21T

Description technique

Hauteur de serrage L ₂	15 mm
Longueur de tête L ₁	55 mm
Largeur de collet L ₄	12,9 mm
Déport L ₃	11 mm
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Longueur totale L	150 mm
Angle d'attaque κ	72,5 degré
Taille plaquette	7 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Ø pré-perçage min. D _{min}	19,5 mm
Code ISO porte-outils	E16M SVVCR/L07
Profondeur utile T	6 mm
Ø queue D _s	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8×D
Type d'outils	Carbure

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 27	269028 27
------------------------------------	-----------