

**Garant****Mandrin pour fraises à queue fileté, SK 30, Filetage M × Longueur L1:  
M12X25****Données de commande**

N° commande	301316 M12X25
GTIN	4062406286064
Classe d'article	31A

**Description****Exécution:**

Forme conique.

**Utilisation:**

Pour fraises à queue fileté.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Méthode d'usinage: UGV

Longueur de col cote A: 44 mm

Ø alésage D<sub>1</sub> Tolérance IT6: 12,5 mmØ D<sub>2</sub>: 21 mm

Ø ext. D: 24 mm

Long. utile L<sub>1</sub>: 25 mmL<sub>2</sub>: 5 mm**Description technique**

L <sub>2</sub>	5 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Long. utile L <sub>1</sub>	25 mm
Longueur de col cote A	44 mm

Filetage M	M12×25
Ø alésage D <sub>1</sub> Tolérance IT6	12,5 mm
Ø ext. D	24 mm
Support	SK 30
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrins pour fraises à queue filetée