

Garant
Mandrin pour fraises à queue fileté, SK 30, Filetage M × Longueur L1: M8X25

Données de commande

N° commande	301316 M8X25
GTIN	4062406286040
Classe d'article	31A

Description
Exécution:

Forme conique.

Utilisation:

Pour fraises à queue fileté.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Méthode d'usinage: UGV

Longueur de col cote A: 44 mm

Ø alésage D₁ Tolérance IT6: 8,5 mm

Ø D₂: 13 mm

Ø ext. D: 15 mm

Long. utile L₁: 25 mm

L₂: 5 mm

Description technique

Filetage M	M8×25
Ø D ₂	13 mm
Longueur de col cote A	44 mm
L ₂	5 mm

Ø alésage D ₁ Tolérance IT6	8,5 mm
Long. utile L ₁	25 mm
Ø ext. D	15 mm
Support	SK 30
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrins pour fraises à queue filetée