



Meuleuse droite, Type: 722325



Données de commande

N° commande	077261 722325
GTIN	4014586880648
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

- **Meuleuse droite extrêmement maniable.**
- **Fonctionnement silencieux grâce à la broche à paliers multiples.**
- **Moteur puissant avec grande capacité de reprise.**
- **Idéale pour le travail de l'acier spécial ainsi que pour les travaux de meulage et de polissage grâce à la régulation de la vitesse de rotation.**
- **Convient pour meules sur tige et fraises en carbure.**

Meuleuse droite universelle pour travaux dans des endroits difficiles d'accès. Conception mince et maniable permettant le meulage intérieur.

- **Meuleuse droite extrêmement maniable.**
- **Convient pour le travail de l'acier inoxydable et des travaux de meulage et de polissage légers.**
- **Meuleuse droite universelle pour travaux dans des endroits difficiles d'accès.**
- **Vitesse variable permettant l'utilisation de divers outils.**

Livraison:

Avec pince de serrage Ø 6 mm, 2 clés de serrage de 13 et 17.

Remarque(s):

Les meuleuses droites peuvent être utilisées avec des fraises rotatives jusqu'à un Ø de 12 mm.

Description technique

Longueur câble	4 m
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²

Poids	1,5 kg
Puissance absorbée	350 W
Référence fabricant	GSZ4-90EL
Présélection électronique de la vitesse de rotation	oui
Plage de vitesses de rotation	3500 - 8500 min ⁻¹
Ø maximal pinces de serrage	6 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Meuleuses droites

Accessoires

Pinces de serrage pour meuleuses droites Ø pinces de serrage 6 mm	077268 6
---	----------