

Garant**Table de travail à réglage en hauteur électrique Plan de travail en hêtre multiplis avec revêtement en caoutchouc noir, plateau inclinable avec trous, Type: 1500****Données de commande**

N° commande	920351 1500
GTIN	4062406229153
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Bâti avec unité de levage et renforts sur les côtés et à l'arrière pour stabilisation. Cadre en tube avec plateau inclinable (750 × 750 mm). Inclinaison possible jusqu'à 20°. Protection antidérapante automatique du plateau inclinable; à 0°, la protection antidérapante est complètement rétractée. Plateau inclinable avec tôles de cisaillement sur le côté et à l'arrière. Avec inserts dans le plan de travail pour la fixation de lampes et de loupes. Plan de travail en hêtre multiplis avec revêtement en caoutchouc noir de 5 mm d'épaisseur.

Panneaux perforés latéraux et arrière □ 9x9 mm au pas de 37 mm pour la fixation de crochets, supports et accessoires pour panneaux perforés Easyfix. Les tôles d'habillage latérales permettent un montage en rangée. Passe-câbles dans les tôles d'habillage latérales. Colonne de support avec 3 prises de sécurité pour montage sous le cadre (utilisable à droite ou à gauche). Plateau inclinable avec trous et 1 insert fileté.

Coloris:

Pieds réglables en hauteur en noir. Renforts en anthracite RAL 7016, tôles perforées en anthracite RAL 7016, tôle de cisaillement en gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

D'autres éléments rapportés réduisent la capacité de charge en conséquence.

Description technique

Longueur plan de travail	1500 mm
--------------------------	---------

Profondeur	800 mm
Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à	720 - 1200 mm
Poids	100 kg
Largeur	1500 mm
Profondeur plan de travail	800 mm
Vitesse de levage	22 mm/s
Epaisseur plan de travail	40 mm
Capacité de charge en continu	350 kg
Capacité de charge maximale	350 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	350 kg
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de fiche, entrée	F
Tension nominale	250 V
Epaisseur du matériau	1 mm
Exécution réglage en hauteur	électrique
Epaisseur plan de travail	40 mm
Type de produit	Tables de travail