

**Garant**
**Fraise pour adaptateurs de préhension, Type: 1**

**Données de commande**

N° commande	361169 1
GTIN	4062406286606
Classe d'article	33S

**Description**
**Exécution:**

$V = 80 - 120$  m/min,  $f_z = 0,02$  mm par dent, 3 arêtes.

**Utilisation:**

Pour le fraisage des assises de plaquette pour les adaptateurs de préhension 361163.

**Remarque(s):**

Pour la fabrication de mors de serrage, nous recommandons d'utiliser des matériaux tels que l'acier avec une résistance de min.  $R_m 800$  N/mm<sup>2</sup> ou supérieure.

Nombre de dents Z: 3

Nombre de dents Z: 3

Longueur de coupe  $L_c$ : 12 mm

Longueur totale L: 40 mm

Ø queue  $D_s$ : 4 mm

**Description technique**

Ø queue $D_s$	4 mm
Ø dents $D_c$	3,3 mm
Nombre de dents Z	3
Longueur totale L	40 mm
Longueur de coupe $L_c$	12 mm
Type de produit	Fraises à chanfreiner

