

Garant**Hélice de nettoyage, Ø ailettes: 260****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 358950 260 |
| GTIN | 4062406229412 |
| Classe d'article | 31E |

Description**Exécution:**

- **Construction robuste.**
- **Ouverture et fermeture des ailettes par la vitesse de rotation de la broche.**
- **Extrémités des ailettes marquées, pour une visibilité optimisée.**
- **Pour fixation dans n'importe quel système de porte-outils avec arrosage interne.**

Démarrer la machine à 2000 tr/min et augmenter lentement jusqu'à 5000 tr/min – 8000 tr/min.

Avantage(s):

- **Nettoyage efficace de systèmes de serrage, pièces et tables de machines.**
- **Élimination d'accumulations de copeaux et soufflage de poches d'eau.**
- **Complément parfait pour le processus de travail automatisé.**

Accessoire(s):

Hélice de nettoyage de rechange 358951 1 et 4.

Description technique

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Ø queue | 20 mm |
| Plage de vitesses de rotation | 5000 - 8000 min ⁻¹ |

Type de produit

Hélice de nettoyage

Accessoires

Hélice de nettoyage de rechange Type 1

358951 1

Hélice de nettoyage de rechange Type 4

358951 4

Jeu de 4 ressorts de rechange 4

358953 4