

**Garant**
**ZCMX 080304, Nuance: HBZ035**


### Données de commande

N° commande	268425 HBZ035
GTIN	4062406288037
Classe d'article	21E

### Description

**Exécution:**

Substrat à grain moyen universel avec revêtement PVD. Premier choix pour les applications de tournage et de perçage.

Pour  $\varnothing$  d'outil  $D_c$ : 16 mm

Nuance: HBZ035

Prof. coupe  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Avance tournage: 0,1 - 0,3 mm

Avance perçage: 0,03 - 0,12 mm

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 190 m/min

### Description technique

Nombre de changements/dents	2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe $a_p$	0,4 - 2 mm
Nuance	HBZ035

Code ISO plaquette	ZCMX 080304
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 190 m/min
Revêtement	PVD
Type d'outils	Carbure
Application principale	P
Avance perçage	0,03 - 0,12 mm
Avance tournage	0,1 - 0,3 mm
Pour $\varnothing$ d'outil $D_c$	16 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage