

Garant**Bancs de pré-réglage, Type: VGBASIC****Données de commande**

N° commande	355010 VGBASIC
GTIN	4062406229764
Classe d'article	31E

Description**Exécution:**

- **Ecran tactile 10 pouces avec système d'exploitation Windows 10.**
- **Mise au point intuitive et extrêmement simple.**
- **Réglage fin des deux axes (X / Z).**
- **Cône à roulement à aiguilles SA 50 précis.**
- **Raccord d'air comprimé min. 5 bars.**
- **Caméra numérique à grossissement 17x.**
- **Erreur de concentricité et/ou de planéité de la broche max. 5 µm.**

Utilisation:

Pour la mesure et le pré-réglage des outils.

Livraison:

Cône à roulement à aiguilles SA 50, logiciel de mesure dans toutes les principales langues et tuyau à air comprimé spiralé de 3 m avec raccord 1/4 pouce.

Accessoire(s):

- **Sous-armoire 354767.**
- **Réducteurs 354771; 354773; 354775; 354777; 354779.**
- **Imprimante d'étiquettes 085505 réf. LW550.**
- **Étiquettes 085565.**
- **Mandrin étalonné 355105 réf. 90 (en cas d'utilisation d'outils SA 50).**
- **Blocage de broche 355102 réf. 1.**
- **Nettoyant d'arêtes 354788.**
- **Housse anti-poussières 354789 réf. 1.**

Description technique

Profondeur	260 mm
Largeur base	580 mm
Hauteur	710 mm
Charge de la broche	50 kg
Plage de mesure Z	400 mm
Poids	40 kg
Plage de mesure X	400 mm
Déplacement rapide	pneumatique
Procédé de mesure	Traitement d'images écran tactile 10 pouces
Appareil de mesure	PC de mesure électronique
Largeur totale	975 mm
Logement de base	SA 50
Raccord	100-230 V / 50-60 Hz
Précision de mesure	0,01 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Série	VG Basic
Type de produit	Appareil de réglage